

小型乾燥機（複数体対応タイプ） E-3H plus

骨壺の中で水分を含んでいるようなご遺骨は粉碎機に直接投入すると粘土状になり排出出来ません
乾燥してから粉碎機に供給する事で綺麗な粉骨が出来ます。

トレイに大き目の布を敷きご遺骨を並べ、上から布で包むようにして下さい
布で包みませんと乾燥した細かい粉状の遺骨が飛散する事があります

乾燥時間は水分の含む量で異なりますが4時間から8時間程度です。タイマーをセットしてください

乾燥機内部で熱風の通る量が異なります、途中で何度かトレイの位置や方向を変更すると均一に乾燥が出来ます。排気には臭気を伴う事が有りますので換気や通しのよい場所で作業をして下さい



水分排出シャッターの調整ができます

循環機能
ダンパー搭載

操作しやすいスライド方式

低騒音シロッコファン搭載

静音
シロッコファン採用

乾燥中の音は静かなファンのみ
夜も静かに乾燥できます

家庭用コンセントで

AC100V
電気ヒーター搭載

AC100V 電源で
業界No.1の低価格
メンテナンスフリー

ミニ専用樹脂トレイ3枚 (460×700)

6kg

1枚当たりの収容量は2kg
3枚で最高6kgの乾燥ができます

※乾燥物により異なります。

※乾燥物により異なります。

移動キャスター標準装備

移動
もスムーズ
キャスター付き

本体下部にキャスターを
装備。移動も楽になりました。

簡単操作 制御装置

デジタル
温度タイマー

見やすいデジタル表示
操作しやすいタッチパネル
99時間タイマー機能付き

| | | | |
|-------|---|--------|----------------------|
| 電源 | AC100V コンセント容量15A | 消費電力 | 50/60Hz : 1332/1335W |
| 寸法 | 間口665×奥行751×高794mm | 制御ボックス | デジタル温度 (99hrタイマー付) |
| 乾燥トレイ | 樹脂トレイ (600×600×30mm) ×3枚 3枚合計容量 32,400cc | ダンパー | 手動 |
| 熱源 | 電気ヒーター (シーズヒーター) | 安全装置 | 80℃サーモスタット |
| 送風機 | 軸流ファン 25W | 本体重量 | 54kg |

骨壺容量 5寸 : 3,300cc
7寸 : 9,460cc