

小型電気乾燥機（骨壺7寸 1体対応タイプ）

骨壺の中で水分を含んでいるようなご遺骨は粉碎機に直接投入すると粘土状になり排出出来ません
乾燥してから粉碎機に供給する事で綺麗な粉骨が出来ます。

トレイに大き目の布を敷き金属を除去したご遺骨を並べ、上から布で包むようにして下さい
布で包みませんと乾燥した細かい粉状の遺骨が飛散する事があります

乾燥時間は水分の含む量で異なりますが2時間から4時間程度です。タイマーをセットしてください

乾燥機内部で熱風の通る量が異なります、途中で何度かトレイの位置や方向を変更すると均一に乾燥が出来ます。
排気には臭気を伴う事が有りますので換気や風通しのよい場所で作業して下さい



水分排出シャッターの調整ができます

循環機能
ダンパー搭載

低騒音シロッコファン搭載

静音
シロッコファン採用

乾燥中の音は静かなファンのみ
夜も静かに乾燥できます

家庭用コンセントで

AC100V
電気ヒーター
搭載

AC100V 電源で
業界No.1の低価格
メンテナンスフリー

プチミニII専用樹脂トレイ4枚 (325×325)

2kg
※乾燥物により
異なります。

1枚当たりの収容量は500g
4枚で最高2kgの乾燥ができます
※乾燥物により異なります。

移動キャスター標準装備

移動
もスムーズ
キャスター付き

本体下部にキャスターを
装備。移動も楽になりました

簡単操作 制御装置

デジタル
温調タイマー

見やすいデジタル表示
操作しやすいタッチパネル
99時間タイマー機能付き

電源	AC100V コンセント容量15A	消費電力	50/60Hz : 519/517W
寸法	間口390×奥行440×高560mm	制御ボックス	デジタル温調 (99hrタイマー付)
乾燥トレイ	樹脂トレイ (325×325×25mm) ×4枚	ダンパー	手動
	4枚合計容量 10,560cc	安全装置	80°Cサーモスタット
熱源	電気ヒーター (シーズヒーター)	本体重量	20kg
送風機	軸流ファン 20W		

骨壺容量 5寸：3,300cc
7寸：9,460cc